


# Kit axial EAMM-A-T46-80PA

Cod: 8091047

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Lungime nominala	68,5 mm
pozitie instalare	Oricare
Numarul maxim de turatii	8.000 1/min
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Momentul de inertie a masei	7,65 kgmm <sup>2</sup>
Moment de rotatie transferabil	10 Nm
Greutate produs	917 g
Cod interfata actuator	T46
Cod interfata, intrare motor	80PA 80RA
Indicatie material	conform RoHS