


# Rezistenta de franare CACR-KL2-240-W1800

Cod: 8091544

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	600
pozitie instalare	Convectie libera vertical
Rezistor de franare cu energie pulsata la 380 V	10.800 Ws
Rezistor de franare cu energie pulsata la 780 V	10.800 Ws
Performanta la 35% ED si 20°C	1.800 W
Putere nominala a rezistentei de franare	720 W
Rezistenta nominala de franare la 380 V	720 W
Rezistenta nominala de franare la 780 V	720 W
Valoarea rezistentei	240 Ohm
Aprobare	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Tip de protectie	IP65
Temperatura mediului	0 ... 50 °C
Greutate produs	3.400 g
tip fixare	cu orificiu cu accesorii la alegere:
Indicatie material	conform RoHS