

Indicator de pozitie SAMH-F12-MK

Cod: 8092711

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Structura constructiva	fara senzori
Instructiuni de utilizare	Certificarea SIL pentru intregul ansamblu este invalidata atunci cand este utilizata valva cu scaun inclinat VZXA
Indicatie material	conform RoHS
Temperatura mediului	-20 ... 60 °C
Temperatura de depozitare	-10 ... 60 °C
Greutate produs	118 g
Materialul etansarilor	EPDM
Materialul carcasei	Aluminiu ranforsat PA
Tip de protectie	IP65 IP67
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III