


Kit axial EAMM-A-V32-60RA

Cod: 8093041

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--------------------------------|------------------------|
| Lungime nominala | 55 mm |
| pozitie instalare | Oricare |
| Numarul maxim de turatii | 10.000 1/min |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura de depozitare | -25 ... 60 °C |
| Umiditatea relativa a aerului | 0 - 95 % |
| Tip de protectie | IP40 |
| Temperatura mediului | -10 ... 60 °C |
| Momentul de inertie a masei | 1,03 kgmm ² |
| Moment de rotatie transferabil | 1,5 Nm |
| Greutate produs | 243 g |
| Cod interfata actuator | V32 |
| Cod interfata, intrare motor | 60RA |
| Indicatie material | conform RoHS |