



# Cablu de legatura NEBC-U7G10-EH-30-N-S-U5G9

Cod: 8093272

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2025. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Funcții suplimentare	Cablu hibrid
Identificarea cablului	fara suport pentru eticheta
Greutate produs	645 g
Conexiune electrica 1, functie	Camp magnetic lateral
Conexiune electrica 1, design	Unghiular
Conexiune electrica 1, tipul conexiunii	stecher
Conexiune electrica 1, iesirea cablului	Drept
Conexiune electrica 1, tehnica de conectare	USB 3.0 tip B micro
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	10
Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate	9
Conexiune electrica 1, tipul de montaj	2x suruburi M2x0,4
Conexiune electrica 2, functie	pe partea de comanda
Conexiune electrica 2, design	Unghiular
Conexiune electrica 2, tipul conexiunii	stecher
Conexiune electrica 2, iesirea cablului	Drept
Conexiune electrica 2, tehnica de conectare	USB 3.0 tip A
Conexiune electrica 2, numar de pini/fire	9
Conexiune electrica 2, pini/fire ocupate	9
Conexiune electrica 2, tipul de montaj	astupat
Domeniul tensiunilor de operare DC	4,75 ... 5,25 V
Tensiune nominala de operare DC	5 V
Sarcina de curent acceptabila la 40°C	0,9 A
Lungimea cablului	30 m
Caracteristica cablu	adecvat pentru lant portcablu
Raza de curbura, instalatie fixa de cablu	>= 20 mm
Raza de curbura, instalatie flexibila de cablu	>= 10 mm
Diametrul cablului	3,1 mm
Toleranta diametru cablu	± 0,2 mm
Tip de protectie	IP20
Nota cu privire la gradul de protectie	in stare montata
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile	-5 ... 50 °C
Temperatura de depozitare	-40 ... 90 °C
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Indicatie material	conform RoHS
Grad de contaminare	1
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Materialul invelisului cablului	PVC
Culoare invelis cablu	negru
Materialul carcasei	Aliaj de aluminiu, anodizat
Culoare carcasa	argint