


Kit paralel EAMM-U-38-V25-35A-63

Cod: 8093286

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	38
Distanta intre centre	63 mm
pozitie instalare	Oricare
Raport de transmisie	1:1
Numarul maxim de turatii	3.600 1/min
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura de depozitare	-20 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	0 ... 50 °C
Momentul de inertie a masei	4,35 kgmm ²
Cuplu de actionare in gol	0,05 Nm
Moment de rotatie transferabil	0,5 Nm
Greutate produs	218 g
Cod interfata actuator	V25
Cod interfata, intrare motor	23AB 35A
Indicatie material	conform RoHS