


Kit paralel EAMM-U-65-T42-60AB-87

Cod: 8096187

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	65
Distanța între centre	87 mm
pozitie instalare	Oricare
Raport de transmisie	1:1
Numarul maxim de turatii	3.000 1/min
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura de depozitare	-20 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	0 ... 50 °C
Momentul de inertie a masei	41,2 kgmm ²
Cuplu de actionare in gol	0,22 Nm
Moment de rotatie transferabil	3 Nm
Greutate produs	582 g
Cod interfata actuator	T42
Cod interfata, intrare motor	60AB
Indicatie material	conform RoHS