


# Placa racordare VABS-P16-10S-M5

Cod: 8097804

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Latime	26 mm
pozitie instalare	Oricare
Caracteristici speciale	Compatibil cu oxigen conform DIN EN 1797
Numarul maxim de pozitii de ventile	1
presiune de operare	0 ... 7 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [6:3:4] Gaze inerte Aer Oxigen Azot
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere imposibila Dimensiunea maxima a particulei: 5 µm
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-20 ... 70 °C
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 60 % nu condenseaza
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	25 g
tip fixare	cu orificiu cu filet interior
Conexiune pneumatica 1	M5
Conexiune pneumatica 2	M5
Indicatie material	conform RoHS
Materialul placii de conectare	Aliaj de aluminiu forjat