


Conector NLFA-D-U14-K3-PP-P10

Cod: 8104286

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Marimea legaturii	10
Structura constructiva	Furtun fixat prin conexiune cu clema
Model	Tip drept
marime de fabricatie	Diametru 8 mm
Conectare la fluid	UNF1/4-28
Conector fluide 2	pentru furtun cu diametrul exterior de 3 mm
Mediu	Mediu fluid Mediu gazos
Nota privind mediul	Acordati atentie rezistentei materialelor care vin în contact cu fluidele
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura	-0,075 ... 0,6 MPa
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura	-0,75 ... 6 bar
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura	-10,875 ... 87 psi
Temperatura medie	0 ... 50 °C
Temperatura mediului	0 ... 50 °C
Temperatura de depozitare	-20 ... 70 °C
Principiu de etansare	dur
pozitie instalare	Oricare
Cuplul nominal de strangere	15 Ncm
Toleranta la momentul nominal de strangere	± 15 %
Greutate produs	0,45 g
Materiale in contact cu mediul	PP
Materialul dopului filetat	ranforsat PA
Indicatie material	conform RoHS
Food-safe	Vedeti informatiile suplimentare despre material
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Instructiuni de utilizare	Consultati Application Note (disponibila pe Support Portal la adresa festo.com)