


Conector NLFA-D-U14-B2.1-PP-P10

Cod: 8104289

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Marimea legaturii	10
Structura constructiva	Furtun fixat prin conector stut
Model	Tip drept
marime de fabricatie	Diametru 8 mm
Conectare la fluid	UNF1/4-28
Conector fluide 2	pentru diametrul interior al furtunului 2,1 mm
Mediu	Mediu fluid Mediu gazos
Nota privind mediul	Acordati atentie rezistentei materialelor care vin în contact cu fluidele
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura	-0,075 ... 0,4 MPa
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura	-0,75 ... 4 bar
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura	-10,875 ... 58 psi
Temperatura medie	0 ... 35 °C
Temperatura mediului	0 ... 35 °C
Temperatura de depozitare	-20 ... 70 °C
Principiu de etansare	dur
pozitie instalare	Oricare
Cuplul nominal de strangere	15 Ncm
Toleranta la momentul nominal de strangere	± 15 %
Greutate produs	0,5 g
Materiale in contact cu mediul	PP
Materialul dopului filetat	ranforsat PA
Indicatie material	conform RoHS
Food-safe	Vedeti informatiile suplimentare despre material
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Instructiuni de utilizare	Consultati Application Note (disponibila pe Support Portal la adresa festo.com)