


Priza NECV-C1W3L-P-P13

Cod: 8105012

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Corespunde normelor	EN 175301-803
Functii suplimentare	Oprire de siguranta
Frecventa de conectare	50
Priza de cablu	in unghi
Nota cu privire la priza de cablu	Rotativ 180°
Greutate produs	11,6 g
Conexiune electrica 1, design	Unghiular
Conexiune electrica 1, tipul conexiunii	Priza
Conexiune electrica 1, tehnica de conectare	Oglinda de conectare tip C conform EN 175301-803
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	3
Conexiune electrica 1, tipul de montaj	Pe ventil magnetic cu surub central M2,5
Conexiune electrica 2, tehnica de conectare	clema cu insurubare
Domeniul tensiunilor de operare DC	20,4 ... 27,6 V
Tensiune nominala de operare DC	24 V
Domeniul tensiunilor de operare AC	20,4 ... 27,6 V
Tensiune nominala de operare AC	24 V
Sarcina de curent acceptabila la 40°C	1 A
Rezistenta la tensiune	0,8 kV
Conexiunea conductorului de protectie	disponibil
Fiting de cablu	M12x1,25
Diametrul cablului	4 ... 6 mm
Sectiunea transversala a conductorului	<= 0,5 mm ²
Tip de protectie	IP65
Nota cu privire la gradul de protectie	in stare montata
Temperatura mediului	-25 ... 60 °C
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Indicatie material	conform RoHS
Grad de contaminare	3
Materialul carcasei	PC
Culoare carcasa	transparent
Materialul suruburilor cu blocare	Otel, nichelat
Materialul etansarilor	HNBR
Materialul contactului electric	Alama placata