

Kit paralel EAMM-U-145-D80-90GA-188

Cod: 8105897

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	145
pozitie instalare	Oricare
Numarul maxim de turatii	4.000 1/min
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Momentul de inertie a masei	2.270 kgmm ²
Cuplu de actionare in gol	2 Nm
Moment de rotatie transferabil	9,5 Nm
Greutate produs	12.000 g
Cod interfata actuator	D80
Cod interfata, intrare motor	90GA
Indicatie material	conform RoHS