


Regleta conexiuni NECC-L8G5-C1

Cod: 8106756

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Priza de cablu	Drept
Greutate produs	3,8 g
Marimea legaturii	1
Conexiune electrica 1, design	Unghiular
Conexiune electrica 1, tipul conexiunii	Priza
Conexiune electrica 1, tehnica de conectare	Produs de Assmann WSW components GmbH
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	5
Conexiune electrica 1, tipul de montaj	astupat
Conexiune electrica 2, tehnica de conectare	Borna cleme
Domeniul tensiunilor de operare DC	0 ... 300 V
Sarcina de curent acceptabila la 40°C	8 A
Rezistenta la tensiune	1,6 kV
Ecranare	nu
Sectiunea nominala a conductorului (AWG)	AWG28 - 16
Tip de protectie	IP20
Nota cu privire la gradul de protectie	in stare montata
Temperatura mediului	-40 ... 115 °C
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Indicatie material	conform RoHS
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Materialul carcasei	PA
Culoare carcasa	negru