


# Kit paralel EAMM-U-110-D60-90GA-120

Cod: 8107723

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	110
pozitie instalare	Oricare
Numarul maxim de turatii	5.000 1/min
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Momentul de inertie a masei	799 kgmm <sup>2</sup>
Cuplu de actionare in gol	0,3 Nm
Moment de rotatie transferabil	9,5 Nm
Greutate produs	5.250 g
Cod interfata actuator	D60
Cod interfata, intrare motor	90GA
Indicatie material	conform RoHS