


# Soclu conectare NEFV-V14-XX4G3-T1G3

Cod: 8109878

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Dimensiuni l x L x l	18,7 mm x 50 mm x 15,3 mm
tip fixare	Cu gauri strapunse pentru surub M3
Priza de cablu	Drept
Greutate produs	6,8 g
Conexiune electrica 1, functie	Camp magnetic lateral
Conexiune electrica 1, design	Unghiular
Conexiune electrica 1, tipul conexiunii	Priza
Conexiune electrica 1, tehnica de conectare	ZIF
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	12
Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate	3
Conexiune electrica 1, tipul de montaj	astupat
Conexiune electrica 2, functie	Camp magnetic lateral
Conexiune electrica 2, design	Unghiular
Conexiune electrica 2, tipul conexiunii	Priza
Conexiune electrica 2, tehnica de conectare	ZIF
Conexiune electrica 2, numar de pini/fire	12
Conexiune electrica 2, pini/fire ocupate	3
Conexiune electrica 2, tipul de montaj	astupat
Conexiunea electrica 3, functie	pe partea de comanda
Conexiunea electrica 3, design	Unghiular
Conexiunea electrica 3, tipul conexiunii	stecher
Conexiunea electrica 3, tehnologie de conectare	Codificare specifica Festo
Conexiunea electrica 3, numar de pini/fire	3
Conexiunea electrica 3, pini/fire ocupate	3
Conexiunea electrica 3, tip de montaj	astupat
Domeniul tensiunilor de operare DC	0 ... 310 V
Conexiunea conductorului de protectie	nu este disponibil
Ecranare	nu
Tip de protectie	IP40
Nota cu privire la gradul de protectie	in stare montata
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Temperatura de depozitare	-40 ... 80 °C
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	in conformitate cu directivele EU RoHS
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementărilor UK privind EMC
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicatie material	conform RoHS
Grad de contaminare	2
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Materialul carcasei	PA
Culoare carcasa	negru
Materialul contactului electric	Bronz placat cu nichel, bronz placat cu aur