


# Kit axial EAMM-A-S62-84AA

Cod: 8110226

FESTO



## Fisa tehnica

| Caracteristica                 | valoare        |
|--------------------------------|----------------|
| pozitie instalare              | Oricare        |
| Conformitatea PWIS             | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura de depozitare      | -25 ... 60 °C  |
| Umiditatea relativa a aerului  | 0 - 95 %       |
| Tip de protectie               | IP40           |
| Temperatura mediului           | -10 ... 60 °C  |
| Moment de rotatie transferabil | 17 Nm          |
| Greutate produs                | 1.037 g        |
| Cod interfata actuator         | S62            |
| Cod interfata, intrare motor   | 84AA           |
| Indicatie material             | conform RoHS   |