


# Module electronice VMPA-MPM-EMM-P5

Cod: 8111881

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Numarul maxim de pozitii de ventile	1
Numarul maxim de bobine de ventil	1
protectie contra inversarii polaritatii	Da
tensiune de operare DC tensiune de sarcina	21,6 ... 26,4 V
Curent nominal de anclansare la bobina	60 mA pana la 30 ms
Curent nominal la scaderea curentului	22 mA dupa 30 ms
Canal de izolare electrica - bus intern	nu
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune (cand e instalat)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Greutate produs	20 g
Conectare electrica	Multipin
Materialul carcasei	POM
Indicatie material	conform RoHS