

Clip de siguranta NPAP-QE-S-Q12-P10

Cod: 8113232

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Marimea legaturii	10
pozitie instalare	Oricare
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura	-0,095 ... 0,8 MPa
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura	-0,95 ... 8 bar
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura	-13,775 ... 116 psi
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
clasa de curatenie a incaperii	Acest produs este un obiect static, generarea activa de particule nu este posibila atunci cand este utilizat in mod corespunzator. Curatati produsul inainte de a-l utiliza intr-un mediu de camera curata si asigurati instalarea corecta.
Temperatura mediului	-5 ... 60 °C
Greutate produs	0,28 g
Conexiune pneumatica	pentru furtun cu diametrul exterior de 12 mm
Indicatie material	conform RoHS