


# Placa de racordare electrica VAVE-K1-7-5YL1-LR

Cod: 8115100

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	7
Caracteristica cablu	Basic
protectie contra inversarii polaritatii	pentru tensiune de operare
Functii suplimentare	Reducerea curentului de retinere
Display status semnal	LED
Domeniul tensiunilor de operare DC	12 ... 26 V
Oscilatii admisibile ale tensiunii	+/- 10 %
Tensiune nominala de operare DC	24 V
Grad de contaminare	2
Categoria de supratensiune	II
Aprobare	RCM Mark
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementărilor UK privind EMC
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	0 ... 50 °C
Temperatura de depozitare	-20 ... 70 °C
pozitie instalare	Oricare
Raza de curbura, instalatie fixa de cablu	>= 11 mm
Raza de curbura, instalatie flexibila de cablu	>= 16,5 mm
Greutate produs	3,3 g
Conectare electrica	2 pini Cablu dublu capat deschis
Structura cablului	2x0,08
Diametrul cablului	1,1 mm
Lungimea cablului	0,5 m
Conexiunea conductorului de protectie	nu este disponibil
tip fixare	Prin impingere cu fixare
Culoare carcasa	negru
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	ranforsat PA PC
Materialul izolatiei	PVC