


Bac pentru gripper DHAS-GG-B18-16-A1

Cod: 8119108

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	16 mm
pozitie instalare	Oricare
Model	pentru placi microtitrate
Rezistenta la vibratii	Test operational la nivel de severitate 2 conform FN 942017-4 si EN 60068-2-6
Rezistenta la soc	Testare la soc cu nivel 2 in conformitate cu FN 942017-5 si EN 60068-2-27
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	4 - Rezistenta foarte ridicata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-20 ... 70 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 100 %
Temperatura mediului	0 ... 40 °C
Greutate produs	24,4 g
tip fixare	cu filet interior M3
Indicatie material	conform RoHS
Materialul bacurilor	otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul bolului cilindric	Otel de arc