


Ventil de pilotare VOFX-LT-M32C-MY-G18-SG18-1B2

Cod: 8119587

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	3/2 inchis, monostabil
tip de actionare	electric
Latime	22 mm
Debit nominal	50 l/min
presiune de operare	-0,9 ... 8 bar
Structura constructiva	ventil cu scaun actionat direct
Tip de revenire	arcuri mecanice
Tip de protectie	IP65
Deschidere nominala	1,3 mm
Funcție de exhaustare a aerului	droselizabil
Principiu de etansare	moale
pozitie instalare	Oricare
Actionare manuala auxiliara	cu retinere
Tip de comanda	direct
Alimentare cu aer a pilotului	intern
directie de curgere	nu este reversibil
Durata de deconectare	46 ms
Durata de conectare	31 ms
Durata de anclansare	100 %
Caracteristica bobina	24 V DC: 3 W
Oscilatii admisibile ale tensiunii	+/- 10 %
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura medie	-10 ... 50 °C
Temperatura mediului	-10 ... 50 °C
Greutate produs	160 g
Conectare electrica	3 pini Oglinda de conectare tip B conform EN 175301-803 stecher conform EN 175301-803
Conexiune pneumatica 1	G1/8
Conexiune pneumatica 2	G1/8
Conexiune pneumatica 3	M5
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR
Materialul carcasei	PA