

# Manson de centrare ZBH-5-M4

Cod: 8119593

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	5
pozitie instalare	Oricare
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-20 ... 60 °C
Greutate produs	0,1 g
tip fixare	Cu gauri strapunse pentru suruburi M4
Materialul bucsei	otel inoxidabil aliaj inalt