


# Portal liniar YXCL-1-B

Cod: 8122264

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Suprafetele pentru montare trebuie sa fie plane	0,1 mm/m
pozitie instalare	orizontal
Structura constructiva	Sistem portal liniar cu module de actionare electrice si pneumatice
Durata de anclansare	100 %
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura de depozitare	-20 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 90 %
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	5 ... 45 °C
Interval de intretinere	2.500 km
Indicatie material	conform RoHS
Materialul placii de adaptare	Aluminiu eloxat
Materialul suportului de montaj	Aluminiu otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul lantului port cablu	ranforsat PA