

Modul de manipulare DHMZ-DGST-16- -

Cod: 8122328

FESTO



Reprezentare

Fisa tehnica

Fisa date generala - valorile individuale depind de configuratia Dvs.

Caracteristica	valoare
Cursa de lucru	30 ... 150 mm
Diametru piston	16 mm
pozitie instalare	vertical
Mod de functionare	cu actiune dubla
Structura constructiva	Modul liniar pneumatic
Detectarea pozitiei	pentru senzori de proximitate
Presiune de operare Mpa	0,1 ... 0,8 MPa
presiune de operare	1 ... 8 bar
Presiune de operare	14,5 ... 116 psi
Viteza maxima	0,5 m/s
Precizie de repetare	±0,02 mm
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura de depozitare	-20 ... 60 °C
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	5 ... 45 °C
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), pe retur	207 N
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), pe avans	241 N
Indicatie material	conform RoHS