


# Bloc de racordare-SET VABS-C12-6-S-B3

Cod: 8122792

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Latime	6 mm
pozitie instalare	Oricare
Structura constructiva	Directie de conectare pe lateral
Numarul maxim de pozitii de ventile	1
Presiune de operare Mpa	-0,1 ... 0,7 MPa
presiune de operare	-1 ... 7 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	Dimensiunea maxima a particulei: 5 µm
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura mediului	5 ... 50 °C
Greutate produs	1,1 g
tip fixare	cu orificiu
Conexiune pneumatica 2	Pentru tub cu diametrul interior 2 mm
Indicatie material	conform RoHS
Materialul placii de baza	PBT