


Bloc de racordare VABM-C12-6M-M5-M3-10

Cod: 8122794

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Latime	20 mm
pozitie instalare	Oricare
Structura constructiva	Directie de conectare in jos
Numarul maxim de pozitii de ventile	10
Presiune de operare Mpa	-0,1 ... 0,7 MPa
presiune de operare	-1 ... 7 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	Dimensiunea maxima a particulei: 5 µm
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura mediului	5 ... 50 °C
Greutate produs	49,5 g
tip fixare	cu orificiu
Conexiune pneumatica 1	M5
Conexiune pneumatica 2	M3
Conexiune pneumatica 3	M5
Indicatie material	conform RoHS
Materialul placii de baza	Aliaj de aluminiu forjat