


# Placa racordare VABS-K2-10B-16-M6-P

Cod: 8122825

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	10
Deschidere nominala	1,6 mm
Conectare la fluid	Filet interior M6
pozitie instalare	Oricare
Structura constructiva	Directie de conectare in jos
Numarul maxim de pozitii de ventile	1
directie de curgere	nu este reversibil
mediu de operare	Mediu fluid Mediu gazos
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	Acordati atentie rezistentei materialelor care vin în contact cu fluidele
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura de depozitare	-20 ... 70 °C
Temperatura medie	0 ... 50 °C
Temperatura mediului	0 ... 50 °C
Cuplu de strangere maxim la fixarea ventilului	0,2 Nm
Greutate produs	7 g
Metoda fixare placa de conectare	cu orificiu
Metoda fixare ventil	cu filet interior
Indicatie material	conform RoHS
Materialul placii de conectare	PEEK