


# Placa racordare VABS-K2-10B-16-U14-P

Cod: 8122826

FESTO



## Fisa tehnica

| Caracteristica                                      | valoare   |
|---|---|
| marime de fabricatie                                | 10  |
| Deschidere nominala                                 | 1,6 mm  |
| Conectare la fluid                                  | Filet interior 1/4-28 UNF-2B  |
| pozitie instalare                                   | Oricare   |
| Structura constructiva                              | Directie de conectare in jos  |
| Numarul maxim de pozitii de ventile                 | 1   |
| directie de curgere                                 | nu este reversibil  |
| mediu de operare                                    | Mediu fluid<br>Mediu gazos  |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | Acordați atenție rezistenței materialelor care vin în contact cu fluidele |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                | 0 - Fara rezistenta la coroziune  |
| Conformitatea PWIS                                  | VDMA24364-zona III  |
| Temperatura de depozitare                           | -20 ... 70 °C   |
| Temperatura medie                                   | 0 ... 50 °C   |
| Temperatura mediului                                | 0 ... 50 °C   |
| Cuplu de strangere maxim la fixarea ventilului      | 0,2 Nm  |
| Greutate produs                                     | 7 g   |
| Metoda fixare placa de conectare                    | cu orificiu   |
| Metoda fixare ventil                                | cu filet interior   |
| Indicatie material                                  | conform RoHS  |
| Materialul placii de conectare                      | PEEK  |