



Ventil VOFC-LT-M32C-M-FN14-FN

Cod: 8122932

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Debit nominal	60 l/min
Presiune de operare Mpa	0 ... 0,8 MPa
presiune de operare	0 ... 8 bar
Tip de protectie	IP65
Departament eliberare certificate	TÜV 968/V 1251.00/21
Funcție de siguranță	Exhaustare sigură
Safety Integrity Level (SIL) = Nivel de siguranță integrată	Produsul poate fi utilizat în SRP/CS până la SIL 3 (cerere ridicată) până la SIL 3 Low Demand mode
Indicații privind presiunea de operare	0 - 0.8 MPa cu pilotare externă
Clasa de rezistență la coroziune KBK	4 - Rezistență foarte ridicată la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Indicație material	conform RoHS