



Ventil VOFC-LT-M32C-MC-N14-FN

Cod: 8122933

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|--|
| Debit nominal | 703 l/min |
| Presiune de operare Mpa | 0,1 ... 0,8 MPa |
| presiune de operare | 1 ... 8 bar |
| Tip de protectie | IP65 |
| Departament eliberare certificate | TÜV 968/V 1251.00/21 |
| Funcție de siguranță | Exhaustare sigură |
| Safety Integrity Level (SIL) = Nivel de siguranță integrată | Produsul poate fi utilizat în SRP/CS până la SIL 3 (cerere ridicată) până la SIL 3 Low Demand mode |
| Indicații privind presiunea de operare | 0 - 0.8 MPa cu pilotare externă |
| Clasa de rezistență la coroziune KBK | 4 - Rezistență foarte ridicată la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-zona III |
| Indicație material | conform RoHS |