


Set adaptor DADG-AK-F9-1

Cod: 8125947

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	1
bazat pe norme	VDI/VDE 3847-2
pozitie instalare	Oricare
Presiune de operare Mpa	0,2 ... 0,8 MPa
presiune de operare	2 ... 8 bar
Presiune de operare	29 ... 116 psi
Presiune nominala de operare	0,6 MPa 6 bar
Presiune nominala de operare (psi)	87 psi
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	Punctul de roua 10°C sub temperatura ambientala functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura mediului	-20 ... 80 °C
Greutate produs	187 g
Indicatie material	conform RoHS
Materialul adaptorului	otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul placii de adaptare	Aliaj de aluminiu, anodizat
Materialul etansarilor	NBR
Materialul suruburilor	otel inoxidabil aliaj inalt