


# Kit paralel EAMM-U-87-T46-87A-147

Cod: 8126170

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	87
Distanta intre centre	147 mm
pozitie instalare	Oricare
Raport de transmisie	1:1
Numarul maxim de turatii	3.000 1/min
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura de depozitare	-20 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	0 ... 50 °C
Momentul de inertie a masei	41,2 kgmm <sup>2</sup>
Cuplu de actionare in gol	0,22 Nm
Moment de rotatie transferabil	3 Nm
Greutate produs	1.256 g
Cod interfata actuator	T46
Cod interfata, intrare motor	87A
Indicatie material	conform RoHS