


Cablu de legatura NEBC-R3Z12G20-KH-5-N-SBS-RSG17-ET-S1

Cod: 8126916

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Identificarea cablului	fara suport pentru eticheta
Greutate produs	680 g
Conexiune electrica 1, functie	Camp magnetic lateral
Conexiune electrica 1, design	Unghiular
Conexiune electrica 1, tipul conexiunii	Stecher si soclu prize
Conexiune electrica 1, iesirea cablului	Drept
Conexiune electrica 1, tehnica de conectare	RJ 45 si soclu prize cu 12 pini, 2 randuri
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	20
Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate	14
Conexiune electrica 1, tipul de montaj	Surub de reglare
Conexiune electrica 2, functie	pe partea de comanda
Conexiune electrica 2, design	rotund
Conexiune electrica 2, tipul conexiunii	Conectori hibridi
Conexiune electrica 2, iesirea cablului	Drept
Conexiune electrica 2, numar de pini/fire	17
Conexiune electrica 2, pini/fire ocupate	14
Conexiune electrica 2, tipul de montaj	Filetat
Domeniul tensiunilor de operare DC	0 ... 24 V
Tensiune nominala de operare DC	24 V
Sarcina de curent acceptabila la 40°C	11,7 A
Rezistenta la tensiune	6 kV
Ecranare	nu
Lungimea cablului	5 m
Caracteristica cablu	standard
Conditii de test ale cablului	Conditii de testare la cerere
Raza de curbura, instalatie fixa de cablu	>= 130 mm
Raza de curbura, instalatie flexibila de cablu	>= 130 mm
Diametrul cablului	8 mm
Toleranta diametru cablu	± 1 mm
Structura cablului	4x(1x0,128)+10x0,128
Sectiunea transversala a conductorului	0,128 mm ²
Tip de protectie	IP65
Nota cu privire la gradul de protectie	in stare montata
Temperatura mediului	0 ... 40 °C
Temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile	0 ... 40 °C
Temperatura de depozitare	-20 ... 70 °C
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scazute
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Indicatie material	conform RoHS
Grad de contaminare	3
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Materialul invelisului cablului	TPE-U(PUR)
Culoare invelis cablu	rosu
Materialul izolatiei	PP