


Kit unghiular EHAM-AK-L9-120-L9-120-ML

Cod: 8128208

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| marime de fabricatie | 120 |
| pozitie instalare | Stanga |
| Structura constructiva | versiune standard |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 0 - Fara rezistenta la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura mediului | -10 ... 80 °C |
| Greutate produs | 5.313 g |
| tip fixare | cu orificiu si surub |
| Cod interfata de baza | L9-120 |
| Cod de interfata, layout | L9-120 |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul placii de adaptare | Aluminiu eloxat |
| Materialul suruburilor | Otel, nichelat |
| Materialul elementelor de centrare | otel aliaj inalt |