

# Unitate de preparare a aerului MS6-EM1FR-1/2-D6-C-P-VC-A8-WPE-B

Cod: 8130911

★ Gama de produse standard

FESTO



## Fisa tehnica

| Caracteristica   | valoare  |
|--|--|
| marime de fabricatie   | 6  |
| serie  | MS   |
| pozitie instalare  | vertical +/- 5°  |
| Afisarea presiunii   | Pentru filet G1/8  |
| Presiune de operare Mpa                                      | 0,1 ... 1 MPa  |
| presiune de operare  | 1 ... 10 bar   |
| Debit normal la exhaustare 0,6->0 Mpa (6->0 bari, 87->0 psi) | 3.600 l/min  |
| Debit nominal  | 4.750 l/min  |
| mediu de operare   | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                          |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare          | Compatibilitatea cu uleiul de ester nu este mentionata                 |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                         | 1 - Rezistenta redusa la coroziune                                     |
| Conformitatea PWIS   | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura de depozitare                                    | -5 ... 50 °C   |
| Temperatura medie  | 5 ... 50 °C  |
| Temperatura mediului   | 5 ... 50 °C  |
| Greutate produs  | 1.250 g  |
| tip fixare   | montare in linie<br>cu suport de fixare<br>cu accesorii<br>la alegere: |
| Indicatie material   | conform RoHS   |