

Cuplaj EAMC-67-71-24-40-U

Cod: 8134949

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Diametru de prindere 1	24 mm
Diametru de prindere 2	40 mm
marime de fabricatie	67
Lungime nominala	71 mm
pozitie instalare	Oricare
Numarul maxim de turatii	4.500 1/min
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Temperatura mediului	-25 ... 60 °C
Momentul de inertie a masei	302 kgmm ²
Moment de rotatie transferabil	143 Nm
Greutate produs	429 g
Indicatie material	conform RoHS