

Cuplaj EAMC-67-80-32-40-U

Cod: 8134950

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Diametru de prindere 1	32 mm
Diametru de prindere 2	40 mm
marime de fabricatie	67
Lungime nominala	80 mm
pozitie instalare	Oricare
Numarul maxim de turatii	4.500 1/min
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Temperatura mediului	-25 ... 60 °C
Momentul de inertie a masei	326 kgmm ²
Moment de rotatie transferabil	180 Nm
Greutate produs	458 g
Indicatie material	conform RoHS