

# Cuplaj EAMC-67-80-40-40-U

Cod: 8134953

FESTO



## Fisa tehnica

| Caracteristica                 | valoare               |
|--------------------------------|-----------------------|
| Diametru de prindere 1         | 40 mm                 |
| Diametru de prindere 2         | 40 mm                 |
| marime de fabricatie           | 67                    |
| Lungime nominala               | 80 mm                 |
| pozitie instalare              | Oricare               |
| Numarul maxim de turatii       | 4.500 1/min           |
| Conformitatea PWIS             | VDMA24364-B2-L        |
| Temperatura de depozitare      | -25 ... 60 °C         |
| Umiditatea relativa a aerului  | 0 - 95 %              |
| Temperatura mediului           | -25 ... 60 °C         |
| Momentul de inertie a masei    | 326 kgmm <sup>2</sup> |
| Moment de rotatie transferabil | 200 Nm                |
| Greutate produs                | 424 g                 |
| Indicatie material             | conform RoHS          |