


Indicator de pozitie SASF-S3-B-F-A30

Cod: 8140397

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Domeniu de ajustare a unghiului de oscilatie	0 ... 180 deg
Oglinda de conexiune pentru pozitioner si senzori de pozitie conform standardului	VDI/VDE 3845 marimea AA 2
Dimensiuni l x L x l	Ø 40 x 43
Rezistenta la vibratii	Test operational la nivel de severitate 2 conform FN 942017-4 si EN 60068-2-6
Rezistenta la soc	Testare la soc cu nivel 2 in conformitate cu FN 942017-5 si EN 60068-2-27
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura mediului	-25 ... 70 °C
Greutate produs	26 g
tip fixare	de VDI/VDE 3845
Culoare carcasa	negru
Indicatie material	conform RoHS
Materialul distantierului	PP
Materialul carcasei	PP otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul suruburilor	otel inoxidabil aliaj inalt