


# Placa de adaptare VABA-C13-100-1-F90-G12

Cod: 8141664

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	240 300 480 700 900
pozitie instalare	Oricare
Structura constructiva	Adaptor pentru actuator rotativ
racordarea ventilului corespunde normelor	VDI/VDE 3847-2
Presiune de operare Mpa	0 ... 0,9 MPa
presiune de operare	0 ... 9 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:7:-] Gaze inerte
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere imposibila
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	3 - Rezistenta ridicata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura medie	-40 ... 80 °C
Temperatura mediului	-40 ... 80 °C
Greutate produs	2.225 g
tip fixare	cu accesorii
Conexiune pneumatica	Design placa de conectare, aerisire
Conexiune pneumatica 1	G1/2
Conexiune pneumatica 3	G1/2
Indicatie material	conform RoHS
Materialul protectiei	Aliaj de aluminiu forjat, anodizat (20 µm)
Materialul etansarilor	EPDM NBR
Materialul carcasei	Aliaj de aluminiu forjat, anodizat (20 µm)
Materialul suruburilor	otel inoxidabil aliaj inalt