

# Niplu dublu NPFC-DS-G18-G14-M

Cod: 8142584

FESTO



## Fisa tehnica

| Caracteristica                                    | valoare                                      |
|---|--|
| Materialul racordului filetat                     | Alama nichelata                              |
| Marimea legaturii                                 | 10   |
| presiune de operare                               | -0,95 ... 10 bar                             |
| mediu de operare                                  | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-::-] |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK              | 1 - Rezistenta redusa la coroziune           |
| Conformitatea PWIS                                | VDMA24364-B2-L                               |
| Temperatura mediului                              | -10 ... 60 °C                                |
| Cuplu nominal de strangere conexiune pneumatica 1 | 9,05 Nm                                      |
| Cuplu nominal de strangere conexiune pneumatica 2 | 10,55 Nm                                     |
| Toleranta la momentul nominal de strangere        | ± 20 %                                       |
| Greutate produs                                   | 16,23 g                                      |
| Conexiune pneumatica 1                            | G1/4   |
| Conexiune pneumatica 2                            | G1/8   |
| Indicatie material                                | conform RoHS                                 |
| Materialul etansarilor                            | PVC  |