



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Marimea legaturii	10
variante	Recomandat pentru unitatile de productie a bateriilor litiu-ion
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Clasificarea RSBP conform CD-0033	F1a
clasa de curatenie a incaperii	ISO clasa 6
Cuplul nominal de strangere	1,5 Nm
Toleranta la momentul nominal de strangere	$\pm 15 \%$
Greutate produs	2 g
tip fixare	Hexagon intern SW 3
Conexiune pneumatica 1	Filet exterior M7
Indicatie material	conform RoHS
Materialul dopului	Otel, nichelat chimic
Materialul o-ring-ului	Otel inoxidabil NBR