

Bobina VACF-B-R1-1L

Numar piesa: 8150875

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Tip de actionare	electric
Pozitie de instalare	orice
Conform cu standardul	IEC 61010-1 ISO 20401
Afisarea starii semnalului	LED
Ciclu de lucru	100%
Clasa de izolare	H
Clasa de izolare a conductorului emailat	H
Caracteristici bobina	24 V CC: 3,4 W
Fluctuatii de tensiune admise	+/- 10 %
Autorizare	c UL us - recunoscut (OL)
Organizatia emitenta a certificatului	UL MH18122
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-20 °C...50 °C
Tip de protectie	IP65
Temperatura ambianta	-20 °C...50 °C
Greutate produs	49 g
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Stecher
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	M8x1, codificat A conform EN 61076-2-104
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	4
Conexiune electrica 1, tip de montare	Blocare cu surub
Tipul de montare	cu piulita randalinata
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	PA Otel
Material bobina	Cupru Otel Termoplast
Material infasurare	Cupru