


# Cablu conector NETC-M20-PBU-T26-EX4-E

Cod: 8151587

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Temperatura mediului	-40 ... 75 °C
Tip de protectie	IP66 IP68
Nota cu privire la gradul de protectie	IP68 la 5 bari timp de 30 de minute
Gaz categoria ATEX	II 2G
Praf categoria ATEX	II 2D
Tip gaz cu protectie la explozie si aprindere	Ex eb IIC Gb
Tip praf cu protectie la aprindere si explozie	Ex tb IIIC Db
Protectie la explozie temperatura ambientala	-40°C <= Ta <= +75°C
Certificat ATEX in afara UE	EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (IEC-EX)
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene de protectie Ex (ATEX) in conformitate cu directivele EU RoHS
marime de fabricatie	M20x1,5
Diametrul cablului	4 ... 13 mm
Culoare	albastru/negru
Informatii despre materialele cablurilor de conectare	PA
Materialul etansarilor	EPDM
Greutate produs	13 g
Marimea legaturii	1
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Indicatie material	conform RoHS