

Set de racordare DADG-AK-G8-25-10/20

Cod: 8152397

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--|---|
| marime de fabricatie | 25 |
| cursa | 10 ... 20 mm |
| Presiune de operare Mpa | 0,1 ... 0,8 MPa |
| presiune de operare | 1 ... 8 bar |
| Presiune de operare | 14,5 ... 116 psi |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 1 - Rezistenta redusa la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura mediului | -10 ... 60 °C |
| Cuplu de strangere maxim | 5 Nm |
| Toleranta la cuplu de strangere | ± 10 % |
| Cuplu de strangere maxim, conectare pneumatica 1 | 3 Nm |
| Greutate produs | 43,7 g |
| Conexiune pneumatica | G1/8 |
| Materialul adaptorului | Rasina epoxidica |
| Materialul etansarilor | FPM |
| Materialul suruburilor | Otel acoperit |