

# Inel de etansare

## OL-1

Cod: 8153156

FESTO



### Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
bazat pe norme	ISO 16030
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura	-0,095 ... 3 MPa
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura	-0,95 ... 30 bar
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura	-13,775 ... 435 psi
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-40 ... 100 °C
Stabilire manuala la temperatura ambientala	Da
Cuplul nominal de strangere	23 Nm
Toleranta la momentul nominal de strangere	± 20 %
Greutate produs	1,09 g
Conexiune pneumatica	G1
Indicatie material	conform RoHS
Materialul stoper-ului	Aluminiu
Materialul etansarilor	HNBR