


Aparat de comanda CDPX-X-E1-W-7

Cod: 8155216

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
latime	187 mm
adancimea de montare	47 mm
Inaltime	147 mm
Lungime	55 mm
Grosime maxima panou frontal	8 mm
Timp real	Da
Suporta protocoale PLC	CODESYS 3.X ModbusRTU Client ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP Server
Abatere in timp real	< 100 ppm la 25°C
Numar culori	16 M
Afisare	cu iluminat de fundal
Tip afisaj	culoare TFT
Proprietati afisaj	Touchscreen
Dimensiune afisaj	7"
Baterie back-up	Baterie Li, reincarcabila
Domeniul tensiunilor de operare DC	10 ... 32 V
Rezolutie display	800x480 pixeli
Tensiune nominala de operare DC	24 V
Consum de curent la tensiune nominala de operare	0,7 A
Aprobare	c UL us - Listed (OL)
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV in conformitate cu directivele EU RoHS
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementărilor UK privind EMC conform reglementarilor UK RoHS
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura de depozitare	-20 ... 70 °C
Umiditatea relativa a aerului	5 - 85 % nu condenseaza
Tip de protectie	IP20 IP66
Nota cu privire la gradul de protectie	IP20 in spate IP66 in fata
Temperatura mediului	-20 ... 60 °C
Indicatie pentru temperatura ambientala	In caz de montare verticala
Greutate produs	1.300 g
Interfata PLC	RS485
Interfata USB	Da
Functii suplimentare	Fanta pentru cardul SD
Interfata Ethernet	RJ45 10/100 MBd
tip fixare	Montare pe panou frontal
Indicatie material	conform RoHS
Software de programare	Designer Studio
Date CPU	1 GB RAM