


Aparat de comanda CDPX-X-E1-W-15

Cod: 8155218

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|---|
| latime | 422 mm |
| adancimea de montare | 56 mm |
| Inaltime | 267 mm |
| Lungime | 64 mm |
| Grosime maxima panou frontal | 8 mm |
| Timp real | Da |
| Suporta protocoale PLC | CODESYS 3.X ModbusRTU Client ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP Server |
| Abatere in timp real | < 100 ppm la 25°C |
| Numar culori | 16 M |
| Afisare | cu iluminat de fundal |
| Tip afisaj | culoare TFT |
| Proprietati afisaj | Touchscreen |
| Dimensiune afisaj | 15,6" |
| Baterie back-up | Baterie Li, reincarcabila |
| Domeniul tensiunilor de operare DC | 10 ... 32 V |
| Rezolutie display | 1366x768 pixeli |
| Tensiune nominala de operare DC | 24 V |
| Consum de curent la tensiune nominala de operare | 1,2 A |
| Aprobare | c UL us - Listed (OL) |
| Simbol CE (vezi declaratia de conformitate) | conform directivei europene EMV in conformitate cu directivele EU RoHS |
| Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate) | conform reglementărilor UK privind EMC conform reglementarilor UK RoHS |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-zona III |
| Temperatura de depozitare | -20 ... 70 °C |
| Umiditatea relativa a aerului | 5 - 85 % nu condenseaza |
| Tip de protectie | IP20 IP66 |
| Nota cu privire la gradul de protectie | IP20 in spate IP66 in fata |
| Temperatura mediului | -20 ... 60 °C |
| Indicatie pentru temperatura ambientala | In caz de montare verticala |
| Greutate produs | 4.100 g |
| Interfata PLC | RS485 |
| Interfata USB | Da |
| Functii suplimentare | Fanta pentru cardul SD |
| Interfata Ethernet | RJ45 10/100 MBd |
| tip fixare | Montare pe panou frontal |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Software de programare | Designer Studio |
| Date CPU | 2 GB RAM |