


# Kit axial EAMM-A-D80-150A

Cod: 8157273

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Moment de rotatie transferabil	60 Nm
Greutate produs	3.058 g
Cod interfata actuator	D80B
Cod interfata, intrare motor	140A 150A
Indicatie material	conform RoHS