


Unitate de ghidare EAGF-P2-KF-32-150

Cod: 8158027

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	32
cursa	150 mm
Jocul la intoarcere	0 μ m
pozitie instalare	Oricare
Ghidaj	Ghidaj cu bile cu recirculare
Structura constructiva	Ghidaj
Acceleratia maxima	25 m/s ²
Viteza maxima	1 m/s
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
Forta maxima Fy	160 N
Forta maxima Fy static	355 N
Forta maxima Fz	160 N
Forta maxima Fz static	355 N
Momentul maxim Mx	6 Nm
Momentul maxim Mx static	13 Nm
Momentul maxim My	4 Nm
Momentul maxim My static	9 Nm
Momentul maxim Mz	4 Nm
Momentul maxim Mz static	9 Nm
Forta de deplasare	1,6 N
Masa in miscare la 0 mm cursa	170 g
greutatea de baza la 0 mm cursa	613 g
adaos de greutate la 10 mm cursa	7,9 g
Adaos de masa la 10 mm cursa	7,9 g
Centru de greutate al masei in miscare la cursa 0	26 mm
Centru de greutate aditional al masei in miscare la fiecare 10 mm cursa	4,3 mm
tip fixare	cu filet interior
Indicatie material	conform RoHS
Materialul componentei de ghidare	Otel calit dur cromat
Materialul carcasei	Aliaj de aluminiu forjat eloxat
Materialul plăcii jugului	Aliaj de aluminiu forjat eloxat